

充電式保冷温庫シリーズ初、 両開きドア&2部屋モード切替可能なミドルサイズを発売

株式会社マキタ(本社:愛知県安城市、取締役社長 後藤宗利、資本金 24,206 百万円)は、40Vmax 対応「充電式保冷温庫 CW004G」を発売する運びとなりましたのでお知らせいたします。

このたび発売する「CW004G」は、29L のミドルサイズです。当社の充電式保冷温庫シリーズ初となる両側から開閉可能なドアと2部屋モード^{※1}搭載により、使いやすさがさらにアップしています。場所を選ぶことなく自在に温める・冷やすことができます。

■ 製品の特長

1. 両側から開閉可能なドア

ドアは両側から開閉できるので、スペースの限られる車内での使用や作業現場など複数人での使用時に役立ちます。また、ドアは取り外しが可能なため、ドアや庫内を洗浄するときに便利です。



車外からも




車内からも



2. 2部屋モード切替^{※1}

仕切り板をセットすることで、自動でモードが切り替わり2部屋で使用できるようになります。左右で異なる温度を設定できるので、用途や好みに柔軟に対応できます。29L サイズで2L ペットボトルは縦置きで6本、500mL は約30本収納できます。^{※2}



29L




インナートレイ



庫内カゴ

収納に便利なインナートレイ&庫内カゴ付き



ペットボトル 2L: 縦置き 6本収納

※1 2部屋の設定温度差は最大30°Cです。※2 ペットボトル・缶のサイズにより収納本数は異なります。

3. 17段階の温度設定 ※3 ※4

-18℃から60℃まで温度設定を計17段階で変更でき、1年を通して様々なシーンで使用できます。

保冷
保温

17段階温度設定

-18 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

-18℃ 保冷 ~ **60℃** 保温

[より細かい温度設定が可能]

4. 40Vmaxをはじめ、様々な電源に対応

当モデルは40Vmax リチウムイオンバッテリーに対応するほか、18V リチウムイオンバッテリー、シガーソケット(12V/24V)、AC100V 家庭用電源に対応し、場面に合わせた電源を選択することができます。



1 充電使用時間 (BL4080F×2本装着時/目安) ※5

■1部屋モード
保冷時間
5℃設定/外気温30℃ **約48時間**

保温時間
60℃設定/外気温0℃ **約18時間30分**

■2部屋モード
保冷時間
-18℃設定/外気温30℃(左) **約18時間**
5℃設定/外気温30℃(右)

主要機能

内容積	能力	冷却方式	温蔵方式	感電保護クラス	断熱材(発泡ガス)	電源 <small>※6</small>	USB電源端子	
29L	-18℃~60℃に設定可能	コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式	33g ワイヤヒータ加熱方式	Class III	ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)	[リチウムイオンバッテリー] 直流36V(40Vmax) [リチウムイオンバッテリー] 直流18V [家庭用電源] AC100V 50/60Hz [自動車シガーソケット] DC12-24V	[出力電圧] 直流5V [出力電流] 直流2.4A [形状] USB Aタイプ	
装着バッテリー・本数		1 充電使用時間(目安) <small>※5</small>			寸法 (長さ×幅×高さmm)		質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品
		外気温30℃		外気温0℃				
		-18℃設定時	5℃設定時	60℃設定時	本機寸法	庫内寸法		
BL4050F×2本		約12時間30分	約30時間	約11時間50分	676×345×471	343×240×338	20 BL4080F×2本装着時	ショルダーベルト ACアダプタ シガーソケット用コード インナートレイ 庫内カゴ
BL1860B×2本		約7時間 約11時間(2部屋モード)	約17時間	約6時間				

標準小売価格 (税別)

充電式保冷温庫 CW004GZ (青)/ GZO (オリーブ) 本体のみ(バッテリー・充電器別売) ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ 付	97,500 円
--	----------



※3 庫内に医薬品や學術資料などを入れないで下さい。温度管理が厳しいものは保存できません。※4 飲料は自動販売機と同じ55℃、食品はUSDA(アメリカ合衆国農務省)の定める60℃での保温を推奨します。※5 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリーの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。※6 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。※このプレスリリースの記載内容は2023年4月現在のものです。

報道関係のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL 0566-97-1717(直)
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3丁目11番8号

お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 全国129カ所営業所 <https://www.makita.co.jp/network/index.html>